



ATA125019016



## LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingschot 12x50 mm, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	52 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	550 - 550 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	3
--	---

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

#### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----