



ATA125039010

LFK, variabele buitenhoek voor goot 12x50 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 13 mm |
| Breedte | 52 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

| | |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 140 |
|------------|----------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9010 |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|