



ATA163009016B



LFK, bodemprofiel m perforatie + deksel 16x30 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	16 mm
Breedte	32 mm
Lengte	2100 mm
Binnendoorsnede	420 - 420 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	3
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee