



ATA207539010

## LFK, variabele buitenhoek voor goot 20x70 mm, helderwit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	74 mm

#### Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

#### Instellingen

Hoekbereik	83 - 140
------------	----------

#### Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----