


BDE04089005



Deksel blind E04 147x247mm zwart voor 8mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 53 mm |
| Inbouwbreedte | 247 mm |
| Inbouwlengte | 147 mm |
| Lengte | 161 mm |
| Breedte | 161 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 8 mm |

Installatie, montage

| | |
|---|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Nee |

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur | Diepzwart |
| RAL-code | 9005 |

Deksel, deur

| | |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
| Type deksel | Zonder deksel |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------------|
| Maximale belasting | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------------|----------------|

Functies

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

Teksten

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitvoer | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 0 |

Samenstelling

| | |
|----------------|---|
| Aantal outlets | 0 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E04 |