



BKB250851



BKB vloerkanaal bodemdeel

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Breedte | 250 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 21250 - 21250 mm ² |
| Minimale dekvloerhoogte | 96 mm |
| Nivelleerbereik | 96 - 254 mm |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 45 |
|--|----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------------|
| Maximale belasting | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------------|----------------|

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------|-------|
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Met scheidingswand | Ja |

Materiaal

| | |
|------------------------------|----------|
| Materiaal | Staal |
| Materiaal onderzijde zijwand | Staal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Deksel montageopening | Nee |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee |

Functies

| | |
|--|-----|
| Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot | Nee |
| Met bodem door | Ja |