


BKF200105



**Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(105-150)mm droge reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Breedte	200 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	24000 - 24000 mm <sup>2</sup>
Minimale dekvloerhoogte	105 mm
Nivelleerbereik	105 - 150 mm

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	99
--	----

**Gebruiksvoorwaarden**

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Samenstelling**

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

**Installatie, montage**

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

**Deksel, deur**

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

**Functies**

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Nee