


BKF300105



## Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(105-150)mm droge reiniging

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Breedte	300 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	39000 - 39000 mm <sup>2</sup>
Minimale dekvloerhoogte	105 mm
Nivelleerbereik	105 - 150 mm
Aantal inbouweenheden	3

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	161
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

#### Installatie, montage

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

#### Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

#### Funcities

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Nee