


BKF350045



Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 350x(45-70)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	350 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	21700 - 21700 mm ²
Minimale dekvloerhoogte	45 mm
Nivelleerbereik	45 - 70 mm
Aantal inbouweenheden	3

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	89
--	----

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Funcities

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Nee