


BKFD400065



Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(65-110)mm natte reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	400 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	39600 - 39600 mm ²
Minimale dekvloerhoogte	65 mm
Nivelleerbereik	65 - 110 mm
Aantal inbouweenheden	3

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	163
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Installatie, montage

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Functies

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Nee