


BKSAE04



Aanbouwunit voor BK gestanst E04 147x247mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------------|
| Lengte | 411 mm |
| Breedte | 388 mm |
| Meting a | 147 mm |
| Meting b | 247 mm |
| Minimale dekvloerhoogte | 45 mm |
| Nivelleerbereik | 45 - 130 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal ingebouwde apparaten | 4 |
|-----------------------------|---|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|-------------|
| Montage opening | Rechthoekig |
|-----------------|-------------|

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Materiaal

| | |
|------------------------------|-----------|
| Materiaal | Metaal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| Materiaal onderzijde zijwand | Kunststof |

Deksel, deur

| | |
|-----------------------|-------|
| Deksel montageopening | Nee |
| Materiaal deksel | Staal |

Funcities

| | |
|----------------|-----|
| Met bodem door | Nee |
|----------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 2 - 3 kN |
|--------------------|----------|