


BKSAE09



Aanbouwunit voor BK gestanst E09 200x253mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Lengte	411 mm
Breedte	388 mm
Meting a	200 mm
Meting b	253 mm
Minimale dekvloerhoogte	77 mm
Nivelleerbereik	45 - 130 mm

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	9
--	---

Installatie, montage

Montage opening	Rechthoekig
-----------------	-------------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Materiaal deksel	Staal

Functies

Met bodem door	Nee
----------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------