


BKSAQ06



## Aanbouwunit voor BK gestanst Q06 200x200mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Lengte	411 mm
Breedte	388 mm
Meting a	200 mm
Meting b	200 mm
Minimale dekvloerhoogte	77 mm
Nivelleerbereik	45 - 130 mm

#### Installatie, montage

Montage opening	Kwadraatvorm
-----------------	--------------

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof

#### Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Materiaal deksel	Staal

#### Functies

Met bodem door	Nee
----------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------