



BKSAQ12



### Opbouwunit voor BK gestanst Q12 244x244mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Minimale hoogte afwerkvloer	77 mm
Lengte in mm	411 mm
Nivelleerbereik	45 / 130 mm
Maat a	244 mm
Maat b	244 mm
Breedte	388 mm

##### Materiaal

Kleur	verzinkt
Bestandsdeel	metaal
Materiaal zijwand/bodembak	kunststof
Materiaalgroep	metaal

##### Montage

Montageopening	kwadraatvorm
----------------	--------------

##### Normen

Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming

##### Veiligheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----