


BKSAR06



Aanbouwunit voor BK gestanst R06 Rond 215mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Lengte	411 mm
Breedte	388 mm
Minimale dekvloerhoogte	77 mm
Nivelleerbereik	45 - 130 mm

Installatie, montage

Montage opening	Rond
-----------------	------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Materiaal deksel	Staal

Functies

Met bodem door	Nee
----------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------