



BKW150060



Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 150x(60-100)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Minimale hoogte afwerkvloer	60 mm
Lengte in mm	2400 mm
Nivelleerbereik	60 / 100 mm
Breedte geïnstalleerd product	150 mm

Capaciteit

Max. leidingbezetting Ø 11 mm - vulgraad 0,5	26
--	----

Deksel, Deur

Dekselbevestiging borgend	nee
Oppervlakken deksel	Verzinkt
Materiaal deksel	Staal
Deksel materiaal dikte	3 mm

Materiaal

Kleur	verzinkt
Bestandsdeel	staal
Materiaal zijwand/bodembak	Staal
Materiaalgroep	Staal

Montage

Montageopening	Zonder
Oppervlakken zijwand/bodembak	Verzinkt

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede	6430 mm ²
--------------------------	----------------------

Samenstelling

Max. aantal compartimenten	1
Scheidingswandbevestiging	overige

Normen

Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----