


BKW200070



**Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(70-110)mm droge reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Breedte	200 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	10670 - 10670 mm <sup>2</sup>
Minimale dekvloerhoogte	70 mm
Nivelleerbereik	70 - 110 mm

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	44
--	----

**Gebruiksvoorwaarden**

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Samenstelling**

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

**Installatie, montage**

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

**Deksel, deur**

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

**Functies**

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Ja
Met bodem door	Ja