


BKW200080



Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(80-120)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	200 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	12510 - 12510 mm ²
Minimale dekvloerhoogte	80 mm
Nivelleerbereik	80 - 120 mm

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	51
--	----

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Installatie, montage

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Functies

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Ja
Met bodem door	Ja