


BKW200090



Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(90-130)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Breedte | 200 mm |
| Lengte | 2400 mm |
| Binnendoorsnede | 14350 - 14350 mm ² |
| Minimale dekvloerhoogte | 90 mm |
| Nivelleerbereik | 90 - 130 mm |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 59 |
|--|----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 2 - 3 kN |
|--------------------|----------|

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Montagewijze scheidingswand | Schroefbevestiging |
| Met scheidingswand | Nee |

Installatie, montage

| | |
|-----------------|--------|
| Montage opening | Zonder |
|-----------------|--------|

Materiaal

| | |
|------------------------------|----------|
| Materiaal | Staal |
| Materiaal onderzijde zijwand | Staal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|----------|
| Materiaal deksel | Staal |
| Afwerking deksel | Verzinkt |
| Deksel montageopening | Nee |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee |

Functies

| | |
|--|----|
| Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot | Ja |
| Met bodem door | Ja |