


BKW250080



**Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 250x(80-120)mm droge reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Breedte	250 mm
Lengte	240 mm
Binnendoorsnede	15910 - 15910 mm <sup>2</sup>
Minimale dekvloerhoogte	80 mm
Nivelleerbereik	80 - 120 mm
Aantal inbouweenheden	3

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	65
--	----

**Gebruiksvoorwaarden**

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Samenstelling**

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

**Deksel, deur**

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

**Functies**

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Ja