



BKW350070



Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 350x(70-110)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Minimale hoogte afwerkvloer	70 mm
Lengte in mm	2400 mm
Nivelleerbereik	70 / 110 mm
Breedte geïnstalleerd product	350 mm

Capaciteit

Max. leidingbezetting Ø 11 mm - vulgraad 0,5	80
--	----

Deksel, Deur

Dekselbevestiging borgend	nee
Oppervlakken deksel	Verzinkt
Materiaal deksel	Staal
Deksel materiaal dikte	3 mm

Materiaal

Kleur	verzinkt
Bestandsdeel	staal
Materiaal zijwand/bodembak	Staal
Materiaalgroep	Staal

Montage

Montageopening	Zonder
Oppervlakken zijwand/bodembak	Verzinkt

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede	19370 mm ²
--------------------------	-----------------------

Samenstelling

Aantal voorziene inbouweenheden	3
Max. aantal compartimenten	1
Scheidingswandbevestiging	overige

Normen

Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----