


BKW350080



## Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 350x(80-120)mm droge reiniging

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Breedte                 | 350 mm                        |
| Lengte                  | 2400 mm                       |
| Binnendoorsnede         | 22710 - 22710 mm <sup>2</sup> |
| Minimale dekvloerhoogte | 80 mm                         |
| Nivelleerbereik         | 80 - 120 mm                   |
| Aantal inbouweenheden   | 3                             |

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 93 |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 2 - 3 kN |
|--------------------|----------|

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Samenstelling

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Aantal compartimenten       | 1 - 1              |
| Montagewijze scheidingswand | Schroefbevestiging |
| Met scheidingswand          | Nee                |

#### Materiaal

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Materiaal                    | Staal    |
| Materiaal onderzijde zijwand | Staal    |
| Oppervlakte behandeling      | Verzinkt |

#### Deksel, deur

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Materiaal deksel           | Staal    |
| Afwerking deksel           | Verzinkt |
| Deksel montageopening      | Nee      |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee      |

#### Funcities

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot | Ja |
| Met bodem door                                   | Ja |