



BKW500060



**Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 500x(60-100)mm droge reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Minimale hoogte afwerkvloer   | 60 mm       |
| Lengte in mm                  | 2400 mm     |
| Nivelleerbereik               | 60 / 100 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 500 mm      |

**Capaciteit**

|  |    |
|--|----|
| Max. leidingbezetting Ø 11 mm - vulgraad 0,5 | 96 |
|--|----|

**Deksel, Deur**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dekselbevestiging borgend | nee      |
| Oppervlakken deksel       | Verzinkt |
| Materiaal deksel          | Staal    |
| Deksel materiaal dikte    | 3 mm     |

**Materiaal**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Kleur                      | verzinkt |
| Bestandsdeel               | staal    |
| Materiaal zijwand/bodembak | Staal    |
| Materiaalgroep             | Staal    |

**Montage**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Montageopening                | Zonder   |
| Oppervlakken zijwand/bodembak | Verzinkt |

**Kabel**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Inwendige dwarsdoorsnede | 23230 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

**Samenstelling**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Aantal voorziene inbouweenheden | 3       |
| Max. aantal compartimenten      | 1       |
| Scheidingswandbevestiging       | overige |

**Normen**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Keurmerken              | EN50085-2-2                 |
| Europese richtlijn RoHs | vrijwillige overeenstemming |

**Veiligheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|