


BKWD200090



## Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(90-130)mm natte reiniging

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Breedte	200 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	14350 - 14350 mm <sup>2</sup>
Minimale dekvloerhoogte	90 mm
Nivelleerbereik	90 - 130 mm

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	59
--	----

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Met scheidingswand	Nee

#### Installatie, montage

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

#### Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

#### Functies

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Ja