



BKWD400060



## Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(60-100)mm natte reiniging

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Breedte	400 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	18430 - 18430 mm <sup>2</sup>
Minimale dekvloerhoogte	60 mm
Nivelleerbereik	60 - 100 mm
Aantal inbouweenheden	3

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	76
--	----

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Met scheidingswand	Nee

#### Installatie, montage

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

#### Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

#### Functies

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Ja