




BR6510017035



BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 68 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 5750 - 5750 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-------|
| Aantal monteerbare deksels | 1 |
| Dekselbreedte 1 | 80 mm |
| Dekselbreedte 2 | 0 |
| Dekselbreedte 3 | 0 |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 10 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 24 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
| Met beschermfolie | Ja |