




BR6510017035



BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	100 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5750 - 5750 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	10
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	24

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Ja