



BR6513017035



BR65 bodemprofiel, 68x130 mm, pvc, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	7580 - 7580 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	18
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	32

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Ja