



BR6513019011



## BR65 bodemprofiel, 68x130 mm, pvc, zwart

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 68 mm                       |
| Breedte         | 130 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 7580 - 7580 mm <sup>2</sup> |

#### Deksel, deur

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Aantal monteerbare deksels | 1     |
| Dekselbreedte 1            | 80 mm |
| Dekselbreedte 2            | 0     |
| Dekselbreedte 3            | 0     |

#### Capaciteit

|  |    |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)    | 18 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 32 |

#### Compatibiliteit

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw |
|------------------------------------|---|

#### Installatie, montage

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

#### Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| Kleur                   | Grafietzwart            |
| RAL-code                | 9011                    |

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

#### Samenstelling

Inclusief kabelklem

Nee

Met beschermfolie

Ja