



BR6513019016



BR65 bodemprofiel, 68x130 mm, pvc, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 68 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 7580 - 7580 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|---------|
| Aantal monteerbare deksels | 1 |
| Dekselbreedte 1 | 80 mm |
| Dekselbreedte 2 | 0,00 mm |
| Dekselbreedte 3 | 0,00 mm |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 18 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 32 |

Compatibiliteit

| | |
|------------------------------------|---|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw |
|------------------------------------|---|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-code | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

Samenstelling

| | |
|------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
|------------------|-----|

