



BR6517019011



## BR65 bodemprofiel, 68x170 mm, pvc, zwart

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	10050 - 10050 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	28
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	42

#### Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
------------------------------------	---

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-code	9011

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

#### Samenstelling

Inclusief kabelklem

Nee

Met beschermfolie

Ja