



BR6517019011



BR65 bodemprofiel, 68x170 mm, pvc, zwart

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	10050 - 10050 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	28
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	42

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-code	9011

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem

Nee

Met beschermfolie

Ja