




BR651704HLAN



**BR65 binnenhoek 68x170 mm, variabel, halogeenvrij, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|          |        |
|----------|--------|
| Hoogte   | 68 mm  |
| Breedte  | 170 mm |
| Meting a | 143 mm |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Configuratie**

|             |    |
|-------------|----|
| Overlappend | Ja |
|-------------|----|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 85 - 95 |
|------------|---------|

**Installatie, montage**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

**Materiaal**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiaal               | PC-ABS    |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt    |
| Kleur                   | Aluminium |

**Veiligheid**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

**Samenstelling**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Met beschermfolie   | Nee        |
| Gerelateerde Series | BRA 65x170 |