



BRA651001ELN



BRA, bodemprofiel 65x100 mm, natuurgeëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	100 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5680 - 5680 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	10
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	24

Compatibiliteit

Formaat apparaatbouw	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
----------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
---------------------	-----

Aantal kabelhouders per meter

0

Met beschermfolie

Ja