



BRA6513019010



**BRA, bodemprofiel 68x130 mm, helderwit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	7580 - 7580 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	18
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	32

**Compatibiliteit**

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
------------------------------------	---

**Installatie, montage**

Bodempervoratie	Ja
-----------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

**Samenstelling**

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja