



BRA651301ELN



**BRA, bodemprofiel 68x130 mm, natuurgeëloxeerd**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	7580 - 7580 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0,00 mm
Dekselbreedte 3	0,00 mm

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	18
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	32

**Compatibiliteit**

Formaat apparaat-inbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
-------------------------------------	---

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

**Samenstelling**

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

Aantal kabelhouders per meter

0

Met beschermfolie

Ja