


BRA8513019010



BRA, bodemprofiel 85x130 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	9640 - 9640 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	27
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	40

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja