



BRH652101D9016



## BRH65 bodemprofiel 65x210 mm dubbel halogeenvrij, 2 m, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	12480 - 12480 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	2
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	80 mm
Dekselbreedte 3	0

#### Compatibiliteit

Formaat apparaatbouwbaarheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
------------------------------	------------------------------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

#### Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja