



BRN65 bodemprofiel 68x130 mm pvc, 2 m, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	6900 - 6900 mm ²

BRN6513019016



Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	3
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	25 mm
Dekselbreedte 3	25 mm

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	13
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	29

Compatibiliteit

Formaat apparaat-inbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieau- tomaten-inbouw
-------------------------------------	--

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja