




BRN6517019016



## BRN65 bodemprofiel 68x170 mm pvc, 2 m, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	9130 - 9130 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	3
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	45 mm
Dekselbreedte 3	45 mm

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	22
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	38

#### Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieau- tomaten-inbouw
------------------------------------	--

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

#### Samenstelling

Inclusief kabelklem	Ja
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja