



BRN65 bodemprofiel 68x210 mm pvc, 2 m, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Hoogte | 68 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 11300 - 11300 mm ² |

BRN6521019016



Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-------|
| Aantal monteerbare deksels | 3 |
| Dekselbreedte 1 | 80 mm |
| Dekselbreedte 2 | 65 mm |
| Dekselbreedte 3 | 65 mm |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 31 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 47 |

Compatibiliteit

| | |
|------------------------------------|--|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieau- tomaten-inbouw |
|------------------------------------|--|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-code | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------------|----|
| Met kabelhouders | Ja |
| Aantal kabelhouders per meter | 0 |
| Met beschermfolie | Ja |