



BRS1001301VERZ



BRS, bodemprofiel 100x130 mm, 2 m, verzinkt

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	100 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	12110 - 12110 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	37
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	50

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja