



BRS1002101D9010



BRS, bodemprofiel 100x210 mm dubbel, 2 m, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	100 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	19310 - 19310 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	2
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	80 mm
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	53
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	80

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja