



BRS652101DVERZ



**BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, verzinkt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	12210 - 12210 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	2
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	80 mm
Dekselbreedte 3	0

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	23
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	50

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

**Samenstelling**

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja