



BRS8517019010



BRS, bodemprofiel 85x170 mm, 2 m, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	13180 - 13180 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	41
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	53

Installatie, montage

Bodempervoratie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja