



BRS851701VERZ



BRS, bodemprofiel 85x170 mm, 2 m, verzinkt

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	13180 - 13180 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	41
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	53

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, installatieautomaten-inbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja