



CDS440G



## Aardlekschakelaar 4-polig 40 A 30 mA klasse A, quickbusbar

### Technische eigenschappen

#### Design

Positie Nul aansluiting	rechts
Montagevoorschriften	DIN-rail

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
------------	-------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Stootspanningsvastheid	4000 V

#### Stroom

Nominale aardlekstroom	30 mA
Nominale stroom Inom	40 A
Inschakel- en uitschakelvermogen	1,5 kA
Nominale kortsluitstroom Inc conform EN 61008-1	6 kA

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool	2,3 W
---------------------------	-------

#### Afschakeltijd

Foutschakelbeveiliging	Nee
------------------------	-----

#### Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	4000

#### Montage

Aandraaimoment	2,8 Nm
----------------	--------

#### Aansluiting

Soort verbinding	QuickConnect
------------------	--------------

#### Normen

Norm	EN 61008-1
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25...40 °C
Graad van vervuiling IEC 664	2
Hoogte	2000 m
Opslag-/transporttemperatuur	-55...70 °C