



COL40110SET19010

Colonna, compleet 40 cm, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Binnendoorsnede | 3115 - 3115 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 16 |
|--|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | 15 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-----|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal scheidingswanden | 3 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |