



COL40110SET1ALU

## Colonna, compleet 40 cm, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	110 mm
Lengte	400 mm
Binnendoorsnede	3115 - 3115 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	16
--	----

#### Materiaal

Oppervlakte behandeling	Gelakt
Kleur	Aluminium

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

#### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	3
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee