



CZ001

**Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm <sup>2</sup>

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	500 V
Type voeding	AC

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	12000
Elektrische levensduur in aantal cycli	6000

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	0,10 W
---	--------

**Afmetingen**

Breedte	18 mm
---------	-------

**Samenstelling**

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1